

# HUGO ROST & CO. GMBH

Röntgen- und elektromedizinische Apparate

Wir sind  
zertifiziert  
nach ISO  
13485 und  
9001

Sehr geehrte Kunden,

Monatsaktion März 2015

Ende 2014 wurden wichtige Änderungen in der für Sie geltenden DIN E 6868-157 und in der QS-RL verabschiedet. Ab dem 1.5.2015 wird es ernst bei Neuanlagen mit der Umsetzung. Wir helfen Ihnen, wie Sie am besten von den Änderungen profitieren.

## Information: zur neuen DIN 6868-157, **Monitore von EIZO**

Nutzen Sie die **Übergangsfrist** nach alter Norm hinsichtlich BWG / Konstanzprüfung ! Ersetzen Sie bis zum 31.04.2015 Ihren Monitor durch einen **EIZO-Monitor** inkl. Raumlichtmessinstrument und sind bereits für die Zukunft ausgestattet. Damit müssen Sie nicht den erweiterten Prüfumfang durchführen. Sparen Sie Kosten, indem Sie sich heute zu den neuen Monitoren von EIZO beraten lassen. [www.hugo-rost.de](http://www.hugo-rost.de)

## Angebot:



Beleuchtungsstärke-Messgerät für Befundungsmonitore gemäß DIN E 6868-157. Die Beleuchtungsstärke wird durch die Festlegung der Raumklassen vorgegeben. Mit dem Gerät überprüfen Sie sicher, ob eine konstante Beleuchtung gegeben ist. Gute Ablesbarkeit in dunklen Räumen, mit USB-Schnittstelle zur Datenübertragung und Stromversorgung zum PC oder Netzteil. Sonderpreis bis zum 31. März 2015.

## Erfolgsgeschichte:

Hugo Rost installiert in einem weiteren MVZ eine **SEDECAL Röntgenanlage** mit der bewährten **FUJI-Digitalisierung FCR Prima**. In Schleswig Holstein sind bereits über 80 Anlagen dieses Typs im Einsatz, die beste Referenz für die hohe Qualität dieses Systems. Lassen auch Sie sich von uns beraten und nutzen unsere Verkaufsaktion.

## Messehinweis:

In Hamburg findet der 96. Deutsche Röntgenkongress vom 13. - 16.5.2015 statt. Das Programm finden Sie unter: <http://www.roentgenkongress.de/de-DE/1898/programm>

## Monatsangebot März Fuji Prima 20

Das kostengünstige Speicherfoliensystem mit einem maximalen Durchsatz von 29 Kassetten (Format 18x24cm) pro Stunde zum Sonderpreis bis 31. März 2015. Geringe Stellfläche, optimierte Aufnahmen gleichbleibender Qualität, und flexibles Auslesen verschiedener Formate, lassen Sie sich von uns beraten, was **Fuji Prima 20** noch alles kann.

Sie haben Fragen zu Ihrem, DR oder CR System. Sie möchten Ihre Anlage modernisieren ? Vereinbaren Sie einfach per Rückfax einen Rückruf durch uns:

Bitte rufen Sie mich am: ..... um: ..... an.

unter Tel. .... Name:.....

Bitte schicken Sie uns den aktuellen Katalog für Röntgenzubehör zu:

Adresse: .....

Bitte rufen sie uns an, wir haben Fragen zu unserer Röntgenanlage, Telefonnr: .....

Wir möchten diesen NEWS-Flyer nicht mehr erhalten. Unsere FAX-Nummer: .....

**REFAX an: 0431 54 47 34**